

VARIOfit Kistenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 202879



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Stapelkarre

Traglast 200 kg




Kistenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Transportgerät | Transportkarre | Treppenkufen | nein |
| Karrentyp | Kistenkarre | Bereifung | Luft |
| Traglast | 200 kg | Radlager | Kugellager |
| Schaufelbreite | 320 mm | Rad-Ø | 260 mm |
| Schaufeltiefe | 250 mm | Material Felge | Stahlblech |
| Material | Stahl | Sicherheitsgriff | ja |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Höhe | 1105 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Breite | 570 mm |
| Farbe | enzianblau // RAL5010 | Garantie | 12 Jahre |
| klappbar | nein | Gewicht | 13 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 202870 |  | Tragholme für Stapelkarre, einhängbar, Aus Stahl |
| 500327 |  | Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff |
| 521537 |  | Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149740 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |