


ZARGES

Schiebeleiter

Everest Plus 2E

2 x 8 Riffelblechstufe(n), Holmlänge
4,18 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 225118



ZARGES Schiebeleiter Everest Plus 2E

für Arbeiten in großer Höhe

Schiebeleiter

- 2 x 8 Riffelblechstufe(n)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,9 m
- Holmlänge 4,18 m
- Sprossen Tiefe 80 mm
- Breite 420 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- zweiteilig
- im Raster von 280 mm höhenverstellbar, Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
- Sichere Anwendung durch Quertraverse und Abhebesicherung
- aus Aluminium
- Gewicht 11,5 kg
- TRBS 2121-2 konform
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Breite Quertraverse	0,9 m
Leitertyp	Schiebeleiter	Leiter Ausführung	zweiteilig
Material	Aluminium	Leiter Ausstattung	Anlegegummi und Rolle
Länge Holm	4,18 m	Leiter Funktion	im Raster von 280 mm höhenverstellbar, Wandlaufrollen für einfaches Ausfahren
Arbeitshöhe	4,9 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Quertraverse // Abhebesicherung
Sprossen Anzahl	2 x 8	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	TRBS 2121-2
Tiefe Sprossen	80 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	420 mm	Gewicht	11,5 kg