

hofe

Flaschenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm, Fachlast 35 kg, 8 Ebene(n) mit Flascheneinsatz, Nutzung einseitig, Ständer mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 228372



hofe Flaschenregal

Grundfeld

Flaschenregal - Grundfeld




- Ideal für die liegende Flaschenlagerung in Gastronomien, Hotels oder Weinhandlungen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm
- Für 175 Flaschen*
- Fachlast 35 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 8 Ebene(n) mit Flascheneinsatz
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Zur geraden aber auch schrägen Einlagerung verstellbar. Bei schräger Lagerung können die entstehenden Trübstoffe absinken und der Korken wird von innen nass gehalten damit er nicht austrocknet und einschrumpft
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden
- *Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	300 mm
Regaltyp	Flaschenregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Flascheneinsatz
Regalfeld	Grundfeld	Böden / Ebenen Funktion	zur Schrägeinlagerung verstellbar
geeignet für (Branche/Bereich)	Gastronomien, Hotels, Weinhandlungen	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
geeignet für (Anwendung)	liegende Flaschenlagerung	Oberfläche Boden	beschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	beschichtet
Höhe	2000 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	1060 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	335 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Kapazität	175 Flaschen	Anlieferung	zerlegt
Fachlast	35 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Gewicht	40,904 kg
Fachbreite	1000 mm		

Zubehör

228368		Flaschenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm, Fachlast 35 kg, 8 Ebene(n) mit Flascheneinsatz, Nutzung einseitig, Ständer mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
228374		Flascheneinsatz für Flaschenregal, Breite 1000 mm, Aus Stahl mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß