



Distinex®



Bezeichnung *Référence* *Designazione* L = Längen (Toleranz js 13) L = Longueurs (Tolérance js 13) L = Lunghesse (tolleranze js 13)
 Ø D1 = Ø D2 SW

CuZn40Pb3 Messing vernickelt

CuZn40Pb3 Laiton nickelé

CuZn40Pb3 Ottone nichelato

0100/ Distinex 2040M-	M2	4		5	7	8	10	12			15		18	20		25	30															
0100/ Distinex 2550M-	M2,5	5		4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		18	20		25	30												
		P1	6																													
		P2	3	4	6																											
0100/ Distinex 3050M-	M3	5		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	25	30	35	40	45	50	55	60		
																					70			25	30	35	40	45	50	55	60	
0100/ Distinex 3055M-	M3	5,5			5			8		10	12			15	16			18		20			25	30	35	40	45	50	55	60		
0100/ Distinex 4070M-	M4	7			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		20			25	30	35	40	45	50	55	60		
																						70	80		25	30	35	40	45	50	55	60
0100/ Distinex 5080M-	M5	8						8		10	12			15				18		20			25	30	35	40		50	55	60		
		P1	8																	10												
		P2	3	4	5	6	8								10																	

5SMnPb36k Stahl verzinkt

5SMnPb36k Acier zingué

5SMnPb36k Acciaio zincato

0100/ Distinex 3050S-	M3	5		5	6	8	10	12	14	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70										
0100/ Distinex 4070S-	M4	7		5		8	10	12		15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	85								
0100/ Distinex 5080S-	M5	8		5		8	10	12		15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80									
		P1	8												10																
		P2	3	4	6	8								10																	
0100/ Distinex 6090S-	M6	9		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	105	120									
		P1	10																												
		P2	6	12																											
0100/ Distinex 60100S-	M6	10		10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	100											
		P1	12																												
		P2	6	8	12																										
0100/ Distinex 80130S-	M8	13		15	18	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120														
		P1	14																												
		P2	8	12	15																										

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Esempio di ordinazione:

0100/**Distinex 4070M-12**
 Messing vernickelt / *laiton nickelé* / *ottone nichelato*
 M4, SW7, L = 12 mm


Bei den mager gedruckten Längen ist der Lagervorrat nicht immer gewährleistet.

Nous ne garantissons le stockage des longueurs imprimées en caractères fins.

Non è garantito il magazzino delle lunghezze stampate in carattere fino.

Distinex®

Hinterstochen
Avec gorge
Con gola non filettata





Bezeichnung	Référence	Designazione	L = Längen L = Longueurs L = Lunghezze		
	Ø D1 = Ø D2	SW			

CuZn40Pb3 Messing vernickelt			CuZn40Pb3 Laiton nickelé										CuZn40Pb3 Ottone nichelato									
0102/-Dstnx 3050M..h	M3	5	5	7	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60								
0102/-Dstnx 4070M..h	M4	7	5	8	10	12	13	15	17	20	25	30	35	40	45	50	60					
0102/-Dstnx 5080M..h	M5	8			10			15	20	25	30	40	50	60								
		P1	8							10												
		P2	3	4	6			8				10										

Bestellbeispiel:
 Exemple de commande:
 Esempio di ordinazione:

0102/-Dstnx 4070M10h
 Messing vernickelt / laiton nickelé / ottone nichelato
 M4, SW7, L = 10 mm,
 h = hinterstochen / avec gorge /
 con gola non filettata

SUB-D



Bezeichnung	Référence	Designazione	D1	D2	SW	P1	P2	P3	L
-------------	-----------	--------------	----	----	----	----	----	----	---

Messing vernickelt	Laiton nickelé		Ottone nichelato				
0100/SD6M3/M310Ni	M3	M3	5	6	3	4,5	4,8
0100/SD64NC/M310Ni	4UNC	M3	5	6	3	4,5	4,8
0100/SD6M3/4NC10Ni	M3	4UNC	5	6	3	4,5	4,8
0100/SD64NC/4NC10Ni	4UNC	4UNC	5	6	3	4,5	4,8
0100/SD8M3/M310Ni	M3	M3	5	8	3	4,5	4,8
0100/SD84NC/M310Ni	4UNC	M3	5	8	3	4,5	4,8
0100/SD8M3/4NC10Ni	M3	4UNC	5	8	3	4,5	4,8
0100/SD84NC/4NC10Ni	4UNC	4UNC	5	8	3	4,5	4,8



Stahl verzinkt	Acier zingué		Acciaio zincato				
0100/SD6M3/M330ZnC	M3	M3	5	6	3	4,5	4,8
0100/SD64NC/M330ZnC	4UNC	M3	5	6	3	4,5	4,8
0100/SD6M3/4NC30ZnC	M3	4UNC	5	6	3	4,5	4,8
0100/SD64NC/4NC30ZnC	4UNC	4UNC	5	6	3	4,5	4,8
0100/SD8M3/M330ZnC	M3	M3	5	8	3	4,5	4,8
0100/SD84NC/M330ZnC	4UNC	M3	5	8	3	4,5	4,8
0100/SD8M3/4NC30ZnC	M3	4UNC	5	8	3	4,5	4,8
0100/SD84NC/4NC30ZnC	4UNC	4UNC	5	8	3	4,5	4,8

Bestellbeispiel:
 Exemple de commande:
 Esempio di ordinazione:

0100/SD6M3/4NC30ZnC
 M3, 4UNC, SW5, L = 4,8 mm
 Stahl verzinkt / acier zingué / acciaio zincato

Auf Anfrage P1 auch in 12 mm erhältlich. Sur demande P1 livrable aussi avec 12 mm. Su richiesta P1 disponibile anche con 12 mm.

Distin®



Bezeichnung *Référence* *Designazione* | L = Längen (Toleranz js 13) | L = Longueurs (Tolérance js 13) | L = Lunghesse tolleranze js 13)
 Ø D1 = Ø D2 SW

CuZn40Pb3 Messing vernickelt

CuZn40Pb3 Laiton nickelé

CuZn40Pb3 Ottone nichelato

					5	6	7	8	10	11	12			15	18*	20*			25*			30*								
0100/Distin 2040M-	M2	4																												
0100/Distin 2550M-	M2,5	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18*	19*	20*	21*	22*	25*	26*	27*	28*	30*			
																					35		40	45						
0100/Distin 3050M-	M3	5			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	
																						32	35	37	39	40	45	50	55	60
																						70	80							
0100/Distin 3055M-	M3	5,5			5	6	7	8		10	12	13	14	15		17	18		20				25					30		
																						35		40		50	60			
0100/Distin 4070M-	M4	7			5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18		20			25					30		
																						35		40	45	50	55	60		
																						70	75	80	85	90	100			
0100/Distin 5080M-	M5	8			5			8		10	12				15		18		20				25					30		
																						35		40		50	60			
																						70				100				
																P1 = P2 = L					P1 = P2 = 10 min.									
																						*P1 = P2 = 8 min.								

9SMnPb36k Stahl verzinkt

9SMnPb36k Acier zingué

9SMnPb36k Acciaio zincato

					5	8	10	12	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60							
0100/Distin 3050S-	M3	5																								
0100/Distin 4070S-	M4	7			5	8	10	12		15	18	20	22	25	30	35	40		50	60						
0100/Distin 5080S-	M5	8			8	10	12			15	18	20		25	30	35	40	45	50	55	60					
0100/Distin 60100S-	M6	10			8	10	12			15	18	20		25	30	35	40	45	50	55	60	70	80			
0100/Distin 80130S-	M8	13								15	18	20		25	30	35	40	50	60	70	80					
												P1 = P2 = L					P1 = P2 = 10 min.									

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Esempio di ordinazione:

0100/Distin 3050M-25
 Messing vernickelt / laiton nickelé / ottone nichelato
 M3, SW5, L = 25 mm



Bei den mager gedruckten Längen ist der Lagervorrat nicht immer gewährleistet.

Nous ne garantissons le stockage des longueurs imprimées en caractères fins.

Non è garantito il magazzino delle lunghezze stampate in carattere fino.

D-Print

Zum löten
 À souder
 Da saldare



Bezeichnung	Référence	Designazione	L = Längen	L = Longueurs	L = Lunghesze
	A	SW	F		

CuZn40Pb3 Messing verzinkt	CuZn40Pb3 Laiton étamé	CuZn40Pb3 Ottone stagnato
0100/D-Print 3050M- M3 5 3.1	10 12.7 15	
	D 3.5	
	E 6 8	

Entwickelt zur Vereinfachung und Automatisierung von Distanzhalter aus Metall auf PCB's. Aufgrund des niedrigen Schmelzpunktes des Zinnlots ist sowohl eine manuelle als auch eine automatisierte Verlötung möglich.



Conçues pour faciliter et automatiser la fixation d'entretoise métalliques sur les circuits imprimés. Peuvent être soudées manuellement ou à la vague, grâce à une faible inertie thermique et au revêtement étamé.

Sviluppato per facilitare e automatizzare il fissaggio di distanziatori su circuiti stampati. Può essere saldato manualmente come anche con metodo automatizzato grazie ai valori di dissolubilità bassi del rivestimento in stagno.

Bestellbeispiel:
 Exemple de commande:
 Esempio di ordinazione:

0100/D-Print 3050M-12.7
 Messing verzinkt / laiton étamé / ottone stagnato
 M3, SW5, L = 12.7 mm

Dist®



Bezeichnung	Référence	Designazione	L = Längen (Toleranz js13)	L = Longueurs (Tolérance js13)	L = Lunghesze (tolleranze js13)
	∅ D	∅ E			

CuZn40Pb3 Messing vernickelt	CuZn40Pb3 Laiton nickelé	CuZn40Pb3 Ottone nichelato
0100/Dist 2240M- 2,2 4	1 2 3 4 5 6 8 10 12	15 20
0100/Dist 2550M- 2,5 5	1 2 3 4 5 6 8 10 12	15 18 20
0100/Dist 3260M- 3,2 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12	15 18 20 25 30 35 40 50 60
0100/Dist 4380M- 4,3 8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14	15 16 18 20 25 30 35 40 50 60
0100/Dist 53100M- 5,3 10	2 3 5 7 8 10 12	14 15 18 20 25 30 32 35 40 45

Bestellbeispiel:
 Exemple de commande:
 Esempio di ordinazione:

0100/Dist 4380M-20
 int. ∅ 4,3, ext. ∅ 8, L = 20 mm