


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1372 Eurokastenwagen



Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 5 Etagenrahmen mit 10 Eurokästen 600 x 400 x 145 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	400
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	820
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	610
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	298, 598, 898, 1198, 1498
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	80
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	935
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	666
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1686
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	67,5
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976513720