




## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6951 Fahrwerk verstellbar



Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Garantie: 2 Jahre.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	6000
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	320
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	268
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	110
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	250
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	200
<b>Anzahl Achsen</b>	4
<b>Anzahl Tragrollen</b>	8
<b>Radgröße (mm)</b>	85 x 90
<b>Bereifung</b>	Nylon
<b>Hinweis</b>	Verstellbereich: 500 - 1190 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	30
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976069517