



**NEW!**

Produkte der ARAX Reihe sind aus flammfestem ARAMID gefertigt.  
Products from the ARAX series are made of flame-resistant ARAMIDE.



### Y ARAX

**BESCHREIBUNG**  
Doppelstrang Verbindungsmittel aus flammfestem Seil und Bandfalldämpfer.

**DESCRIPTION**  
Double part lanyard from flame-resistant rope and tape fall absorber.

**AUSSTATTUNG**  
Flammfestes Seil  
Oberes Ende: 2 RH 60  
Einhandkarabiner  
Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner SWIVEL  
Bandfalldämpfer ARRESTER mit flammfester textiler Hülle

**AUSSTATTUNG**  
Flame-resistant rope  
Upper end: 2 RH 60 one-hand karabiners  
Bottom end: AHK one-hand karabiner SWIVEL  
Tape fall absorber ARRESTER with flame-resistant textile cover

**TECHNISCHE DATEN**  
Norm: EN 354, EN 355  
Gewicht: 1,7 kg  
Material: 11 mm ARAMID-Textilseil  
Farbe: schwarz / orange  
Kunststoff: ARAMID, PA Polyamid, PES Polyester  
Beschlüge: Aluminium  
Länge: 1,5 m  
Normaltemperatur: -35 °C bis 170 °C  
Zersetzungstemperatur: 425 °C

**TECHNICAL DATA**  
Standard: EN 354, EN 355  
Weight: 1.7 kg  
Material: 11 mm ARAMIDE textile rope  
Colour: black / orange  
Synthetic material: ARAMIDE, PA polyamide, PES polyester  
Fittings: aluminium  
Length: 1.5 m  
Normal temperature: -35 °C to 170 °C  
Decomposition temperature: 425 °C

### SELBSTSICHERUNGSSCHLINGE / SELF-BELAY SLING

**BESCHREIBUNG**  
Verbindungsmittel aus flammfestem Technora-Aramid-Gurtband zur Selbstsicherung

**DESCRIPTION**  
Lanyard from flame-resistant Technora Aramide strap for self-belaying

**AUSSTATTUNG**  
25 mm Gurtband mit Schlaufe und Ring um den Karabiner zurückzuhängen  
Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner  
Unteres Ende: Schlaufe

**EQUIPMENT**  
25 mm strap with loop and ring for hooking back the karabiner  
Upper end: AHK one-hand karabiner  
Bottom end: Loop

**TECHNISCHE DATEN**  
Norm: EN 354 + EN 795 Typ B  
Gewicht: 0,25 kg  
Material: 25 mm Technora-Aramid-Gurtband  
Farbe: grau  
Kunststoff: Aramid  
Beschlüge: Aluminium  
Länge: 0,7 m  
Zersetzungstemperatur: 425 °C

**TECHNICAL DATA**  
Standard: EN 354 + EN 795 type B  
Weight: 0.26 kg  
Material: 25 mm Technora Aramide strap  
Colour: grey  
Synthetic material: Aramide  
Fittings: aluminium  
Length: 0.7 m  
Decomposition temperature 425 °C



**NEW!**



PRODUKT / PRODUCT		BEST. NR. / ART. NO.
Y Tape	RH 60 / 2 m	464 159
	RH 60 / TWLK / 2 m	ohne Abb. / no pict. 464 154
Y Rope	RH 60 / 1,5 m	464 160
	FS 92 / 2 m	ohne Abb. / no pict. 400 629
Y Stretch	RH 60 / 1,05 m	ohne Abb. / no pict. 800 045
	ohne AHK-Kar. / no AHK kar.	
	RH 60 / 1,5 m	ohne Abb. / no pict. 402 070
	RH 60 / 2 m	1 400 200
Y Arax	FS 92 / 2 m	2 400 210
	1,5 m	800 531
Selbstsicherungsschlinge / Self belay sling		0,7 m 800 482