



# TruTool N 350

Technische Daten

## TruTool N 350

### MAXIMALE BLECHDICKEN

MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 400 N/MM <sup>2</sup>	3,5 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 600 N/MM <sup>2</sup>	2,3 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 800 N/MM <sup>2</sup>	1,8 mm
MAXIMALE BLECHDICKE ALUMINIUM BIS 250 N/MM <sup>2</sup>	3,5 mm

### RADIEN

KLEINSTER RADIUS	7 mm
------------------	------

### ALLGEMEIN

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	1,4 m/min
HUBZAHL BEI NENNLAST	720 1/min
STARTLOCHDURCHMESSER	30 mm
NENNAUFNAHMELEISTUNG	1400 W

### GEWICHT

GEWICHT OHNE KABEL	3,7 kg
--------------------	--------