

Artikelnummer: 36015

Kurzbeschreibung: Extra draadgaasrooster, B 1260 x D 800 mm

Langbeschreibung: Extra draadgaasrooster, voor zwaar belastbare legbordstelling, 1260 mm breed: Legborden zijn in stappen van 62,5 mm in hoogte verstelbaar. Steunen met C-profiel 50 x 30 x 15 mm, met metalen voetplaat. Hoogwaardige epoxy-poedercoating, hemelsblauw (RAL 5015).

- Gelaste buisconstructie
- Met legroosters, maaswijdte 50 x 50 mm, draaddikte 3,5 mm
- Draagkracht per vak: tot 500 kg*
- Draagkracht per veld: tot 2500 kg*
- H 2000 mm**: 4 legborden
- H 2500 mm**: 5 legborden
- H 3000 mm**: 6 legborden

* Bij gelijkmatig verdeelde last

