



Produkttyp-Bezeichnung	
Allgemeine Informationen	
Produktbeschreibung	M8-Steckverbinder in hoher Schutzart, 4-polig, Kunststoffausführung
Anwendung/Funktion	Zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart nach EN 60529 <ul style="list-style-type: none"> • IP65 • IP67 	Ja Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	-40 °C 85 °C
Mechanik/Material	
Art des Kabelabgangs	180 Grad Kabelabgang
Material des Gehäuses	Kunststoff
Maße	
Breite	14 mm
Tiefe	47 mm
letzte Änderung:	13.03.2015