

Datenblatt Artikel 417504

Eurobehälter PP, 400x600x320 mm

Basicline mit 2 Durchfassgriffen

- ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchstabil und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417420 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=400 mm b=Breite=600 mm h=Höhe=320 mm



Best.einheit	Stück
Brutto Gewicht Pal Kg	81,88
EAN	4007228417463
Farbe	hellgrau
Mindest.Best.	1
Tiefe	400
VE	1
Bruttogewicht VE Kg	2,21
Lagen	7
Volumen m3	0
netto Kg	2,21
Länge Pal	1,2
Stück / Lage	4
Stück / Palette bzw Kiste	28
Summe Kartons	28
Breite Pal	0,8
Höhe Pal	2,39
Höhe	320
Kartons pro Lage	4
Zolltarif	39231090
Breite	600
brutto Kg	2,21
Btl in Karton	0
Volumen L	64.50