



## Beschrijving:

Zeskantmoeren R 1" uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- $\varnothing d1 = R 1"$
- $h1 = 9 \text{ mm}$
- Sleutelwijdte  $sw = 46 \text{ mm}$

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>527500</b>
GTIN	<b>4007228527506</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>10</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,01</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>10</b>
D x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,1</b>
--------------------	------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>1</b>
Aantal lagen	<b>1</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,32</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>1</b>
Gewicht (kg)	<b>22,0</b>