



## Descrizione

Raccordi per tubi flessibili con filettatura esterna 1/2" x 3/8" (R 1/2" x 10 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per attaccare tubi flessi

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con attacco filettato per tubo  $\varnothing d_3 = R 1/2"$  - Filettatura esterna
- Attacco maschio  $\varnothing$  esterno  $d_1 = 10 \text{ mm}$  o 3/8" (zona di inserimento)
- $l = 44 \text{ mm}$

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>531100</b>
GTIN	<b>4007228705751</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,0</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>10</b>
P x L x A (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,0</b>
------------------------------------	------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>336</b>
Numero di strati	<b>8</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Cartoni per strato	<b>42</b>
Peso (kg)	<b>0,0</b>