

Especificaciones del producto

823410

Garrafa/recipiente de reserva 10 L con escala

Con protección UV, natural

- la apertura de 50 mm de diámetro permite un llenado, vaciado y limpieza sencillos
- Racor imperdible
- se puede emplear bien como bidón de enjuague
- buena resistencia a sustancias químicas contra grasas, resinas, bases, aceite y ácidos
- Protección UV para una larga vida útil
- con orificio cerrado mediante tapón roscado para insertar grifos de descarga y válvulas angulares (ancho de rosca 22 mm)
- por encargo: Modelo especial de orificio de tapones roscados, impresión, etiquetado, escalado y colores individualizados
- Accesorios opcionales: Grifos de descarga (Ref. 550100+560100), Válvulas angulares (Ref.. 520100+520700)
- Pieza de repuesto: Asa de transporte y asa, racor 65 mm diámetro y juego de tapones compuesto de tapones roscados y 2 juntas
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)



Unidad de la orden	Pieza
Bolsa en caja de cartón	0
Pedido mínimo	4
Longitud Pal	1,2
EAN	4007228823417
UE	4
Fabricante	hünersdorff
Ancho caja de cartón	380
Color	Natural
Peso bruto UE kg	4,145
Unidad / Ubicación	16
Volumen m3	0,10374
Ancho Pal	0,8
bruto kg	1,01
neto kg	0,88
Peso bruto Pal kg	86,32
Unidad / Palé o caja	64
Peso UE	0,625
Altura Pal	2,25
Ubicaciones	4
Volumen L	10
Altura caja de cartón	525
Ancho	210

Profundidad	210
Altura	427
Cajas de cartón por ubicación	4
Longitud caja de cartón	520
Total cajas de cartón	16