

**Artikelnummer:** 125231

**Kurzbeschreibung:** Transportroller Wagner  
"Professional" MM 1348, Multiplex, L 780 x B 590 x  
H 160 mm, bis 1000 kg

**Langbeschreibung:** Transportroller Wagner  
"Professional" MM 1348, Multiplex, L 780 x B 590 x  
H 160 mm, bis 1000 kg: Schwertransporte finden  
nicht nur auf der Straße statt, sondern auch in so  
mancher Werkstatt und manchem  
Handwerksbetrieb und selbst zuhause sind oft  
schwere Dinge zu bewegen. Ein Leichtes mit dieser  
Transporthilfe "Professional". Sie verfügt über eine  
extra große, hochbelastbare Ladefläche aus einer  
formstabilen Birke-Multiplex-Platte. Ein großes  
Plus für die unsere Umwelt: Für die Fertigung der  
Ladefläche wird FSC-zertifiziertes Birkenholz verwendet. Die Rohstoffe stammen aus  
nachhaltiger, verantwortungsvoll betriebener Forstwirtschaft. Eine Spezialbeschichtung mit  
MaxiGRIP sorgt für maximalen Grip, macht die Tragfläche rutschfest und  
wasserabweisend. Die Schwerlastrollen sind besonders stabil gebaut und haben eine  
elastische, bodenschonende Softlaufläche für harte oder auch empfindliche Böden. Zwei  
der Rollen verfügen über eine starke Seitenbremse und können bedarfsgerecht sowohl als  
Lenk- als auch als Bockrolle zum Einsatz kommen. Profitieren Sie von der "Direction Lock"  
Funktion, einem Richtungsfeststeller für optimale Fahrtrage. Ob spursicherer  
Geradauslauf oder einwandfreie Manövrierfähigkeit nach allen Seiten, die einfache  
Umrüstung per Transformationshebel bringt Ihnen beste Voraussetzungen. Mit der  
Transporthilfe "Professional" bewegen Sie sogar schwere Lasten bis zu 1.000 kg schnell  
und bequem von einem Standort zum nächsten. Praxisgerecht mitgedacht - Zwei  
anwenderfreundliche Einspritzdüsen für Schmiermittel in Kugelkranz und Rollenlager  
erleichtern die Wartung der Schwerlastrollen. Transporthilfen von WAGNER versprechen  
höchste Material- und Verarbeitungsqualität sowie Sicherheit für Ihr professionelles  
Tagesgeschäft. Ladefläche: Formstabile Birke-Multiplex-Platte, FSC-zertifiziert Mit  
rutschfester MaxiGrip-Spezialbeschichtung Wasserabweisend Rechteckige Form Inkl.  
Trageloch Ladeflächengröße: 590 x 780 mm Schwerlastrollen: 4 extrem belastbare  
Schwerlastrollen für harte/empfindliche Böden Zwei Rollen mit starker Seitenbremse,  
feststellbar "Direction Lock": Umstellung von Geradauslauf auf freie Beweglichkeit  
möglich Einspritzdüsen für Schmiermittel in Kugelkranz und Rollenlager Gehäuse aus  
dickwandigem, verzinktem Stahl Radkörper aus schwerem, massivem  
Gusseisen Bodenschonende Softlaufläche aus hochwertigem Polyurethan Rad-  
höhe: 100 mm Ermöglichen eine Tragkraft bis 1.000 kg Einsatzzweck: Für den leichteren  
Lastentransport von einem Standort zum nächsten Ideal für langlebigen, professionellen  
Einsatz Weitere Details: Profi Power Qualität von Wagner Gesamtmaß: L 780 x B 590 x H  
160 mm Made in Germany 30 Jahre Garantie



**EAN/GTIN:** 4001073290103