

Etagenwagen

C-Line

Traglast 120 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 595 x 360
mm, Gestell mit Lackierung in grau,
Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272263



Etagenwagen




- Traglast 120 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 595 x 360 mm
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 685 x 450 mm
- Gestell mit Lackierung in grau
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	595 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	360 mm	Rad-Ø	100 mm

Höhe	1000 mm	Radlager	Schwenklager
Etagen Anzahl	2 Stück	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	120 kg	Schiebebügel	1 Stück
Material Plattform	MDF	klappbar	nein
Traglast Etage	80 kg	Radanordnung	rechteckig
Oberfläche Plattform	melaminbeschichtet	Oberfläche	lackiert
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Farbe	grau
Farbe Etage	grau	Anlieferung	zerlegt
Aufbauten	keine	Garantie	5 Jahre
Länge	685 mm	Gewicht	15 kg
Breite	450 mm		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel