

LKPv 8420

MediLine

Smart
Monitoring



Brutto-/Nutzinhalt	855/629 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	790/980/2160
Innenmaße in mm (B/T/H)	620/850/1550
Energieverbrauch in 365 Tagen	603 kWh
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schalleistung	58 dB(A)
Anschlusswert	4,0 A
Frequenz/Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-2°C bis +16°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	Ja
SmartCoolingHub	vorbereitet
Verstellbare Ablageflächen	4
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	rechts wechselbar
Isolierung	83-60 mm
Brutto-/Nettogewicht	175/145 kg
EAN-Nr.	9005382196793