

fetra

châssis roulant SUPER-MULTIVARIO

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm, hauteur de charge 280 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, structure coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



Numéro d'article: 119045

fetra Cadre roulant pour fortes charges SUPER-MULTIVARIO

Force 1200 kg

châssis roulant







- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm
- hauteur de charge 280 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- structure coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	châssis roulant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

charge	1200 kg	pneumatique	TPE
hauteur de charge	280 mm	roulement	roulement rainuré à billes
longueur de plateau	1600 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	hauteur	280 mm
surface de plateforme	antidérapant	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
surface	finition peinture époxy	Poids	56 kg
couleur	bleu brillant // RAL5007		

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158815		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal