

Casco Roue encastrable



force 200 kg, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec palier lisse en acier inoxydable, jante en polyamide

Numéro d'article: 243207



Roue encastrable

- force 200 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 125 mm
- moyeu avec palier lisse en acier inoxydable
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	Poids	0,22 kg
Ø de roue	125 mm		

