


PAVOY

armoire à tiroirs

Basis

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 14 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 401408



PAVOY Armoire à tiroirs Basis

avec extension simple

armoire à tiroirs








- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- 14 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 12x100 mm/2x200 mm
- force par tiroir 15 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie


Détails techniques



type de meuble	armoire	extension tiroir	80 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	surface de corps	finition peinture époxy
matériau	tôle d'acier	surface de face avant	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	blocage d'extension	oui
hauteur	900 mm	verrouillable	oui
largeur	1000 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	500 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoire	tiroirs	poignée	poignée barre
nombre de tiroirs	14 pièce	roulant	non
nombre x hauteur tiroirs	12x100 mm/2x200 mm	Équipement détaillé	12x100, 2x200
hauteur frontale 100 mm	12 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	garantie	10 années
capacité de charge de tiroir	15 kg	Poids	87 kg
glissière tiroir	sur glissière		

Accessoires

100226		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100227		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
100228		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100229		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
100230		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100232		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1
527857		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
--------	---	--

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé