

Feuille de données du produit



Article N°: 1372 Servante pour bacs plastiques

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé et vissé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux amovibles dans supports réglables au pas de 100mm, inclinaison de 15° et 30°. Charge par plateau 80 kg. 5 niveaux avec 10 bacs euro 600 x 400 x 145 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la norme européenne EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	820
Largeur de surface utile (mm)	610
Hauteur plateaux (mm)	298, 598, 898, 1198, 1498
Charge par plateau (kg)	80
Longueur totale (mm)	935
Largeur totale (mm)	666
Hauteur totale (mm)	1686
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	67,5
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976513720