

Feuille de données du produit

Article N°: 2581 Chariot à barres de poussée

fetra[®]
●●●●

Equipements de manutention



Système modulaire. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre. Longueur des barres 640 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur de zone de chargement (mm)	270
Longueur totale (mm)	1250
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	960
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	29
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976025810