

Feuille de données du produit

Article N°: 6951 Rouleur pour charges lourdes réglable

fetra[®]
●●●●

Equipements de manutention



Rouleur pour le transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction solide en acier avec poignée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Platine recouverte de caoutchouc antidérapant. Grands galets en nylon à roulement à billes. Livraison: 2 rouleurs et 2 barres de réglage. Garantie: 2 ans.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	6000
Longueur totale (mm)	320
Largeur totale (mm)	268
Hauteur totale (mm)	110
Longueur de surface utile (mm)	250
Largeur de surface utile (mm)	200
Nombre de axe	4
Nombre de roues	8
Roues (mm)	85 x 90
Type de pneu	Nylon
Remarques	réglage: 500 - 1190 mm
Poids (kg)	30
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	73269098
GTIN	4017976069517