



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6951 Onderzetroller verstelbaar



Onderzetroller voor het eenvoudig en veilig transporteren van machines en andere zware voorwerpen. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Draagvlakken voorzien van antislip rubber. Grote nylon wielen gekogellagerd. Leveringomvang: 2 onderzetrollers en 2 verbindingstangen van rond staal. Garantie: 2 jaar.

Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	6000
Totale lengte (mm)	320
Totale breedte (mm)	268
Totale hoogte (mm)	110
laadvlak lengte (mm)	250
laadvlak breedte (mm)	200
Antaal assen	4
Antaal rollen	8
Wielmaat (mm)	85 x 90
Wielen	Nylon
Wenk	verstelbereik: 500 - 1190 mm
Gewicht (kg)	30
Land van herkomst	China
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976069517