

## Information produit

**38 15 200**

- Grande résistance à la flexion des pointes de la pince
- Becs droits, demi-ronds
- Acier électrique au vanadium; forgé, trempé à l'huile

## Pince de mécanicien

DIN ISO 5745



### Informations générales

Réf.	38 15 200
EAN	4003773039594
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	209 g
Dimensions	200 x 61 x 13 mm
Norme	DIN ISO 5745
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,5 mm
Largeur des pointes (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	73,0 mm
Largeur de tête (W3)	17,5 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*