

Información sobre productos

44 31 J32

Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

En ángulo de 45°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- En referencia a DIN 5256 C y DIN 5256 D, pero en ángulo de 45°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



∠45°

Información general

Núm. de artículo	44 31 J32
EAN	4003773066972
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	195 g
Dimensiones	225 x 45 x 14 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	∅ 40 – 100 mm
Puntas (diámetro)	∅ 2,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.