

## Termékinformációk

# 98 33 50

### Nyomatékkulcs

Külső négyszöggel, átdugható

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

- átlátszóan szigetelt skálatartomány 5 - 50 Nm
- átdugható a balcsavarmenet illesztésére
- Reteszelve nyomaték-beállító
- 0,25 Nm-es lépésekben állítható
- A működtető szerszámok könnyen cserélhetők a csavaros rögzítéssel
- Kalibrációs bizonylat csatolva
- Króm-vanádium acél



⚡ 1000 V 

### Általános

Cikkszám	98 33 50
EAN	4003773071761
Súly	1.200 g
Méret	385 x 85 x 55 mm
Szabvány	ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Összekötő négyszög	3/8
Alkalmazási terület	5 - 50 Nm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk