

fetra

châssis roulant

SUPER-MULTIVARIO

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm, hauteur de charge 280 mm, plateforme imperméable, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, structure coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



Numéro d'article: 119046

fetra Cadre roulant pour fortes charges SUPER-MULTIVARIO

Force 1200 kg

châssis roulant

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm
- hauteur de charge 280 mm
- plateforme imperméable
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- structure coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	châssis roulant	couleur	bleu brillant // RAL5007
type de rouleur	châssis roulant	barre directrice	non
charge	1200 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur de charge	280 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	2000 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	Diamètre de roue	200 mm
surface de plateforme	antidérapant	hauteur	280 mm
exécution de plateforme	imperméable	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
surface	finition peinture époxy	Poids	86 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158815		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal