

Rollcart etagewagen

draagvermogen 400 kg, 2 niveaus met houten plaat, laadvlak lengte x breedte 1090 x 700 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 158099

Rollcart in hoogte verstelbare tafelwagen

etagewagen



- draagvermogen 400 kg
- 2 niveaus met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 1090 x 700 mm
- hoogte x lengte x breedte 980 - 1280 x 1160 x 700 mm
- met handzwengel voor hoogteverstelling
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	400 kg	schuifbeugel	1 stuks

lengte laadvlak	1090 mm	uitrichting duwbeugel	horizontaal
breedte laadvlak	700 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	2 stuks	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etagetyp	houten plaat	banden	TPE
draagvermogen etage	200 kg	materiaal behuizing	staal
whiteboardlijst	geen	wiel-ø	200 mm
etage-inrichting	recht	wiellager	groefkogellager
wagen uitrusting	handzwengel voor hoogteverstelling	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	980-1280 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1160 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	700 mm	gewicht	72 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

157957		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158407		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar