

VARIOfit tafelwagen

draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met rubber-banden

Artikelnummer: 221822



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tafelwagens

veel ruimte voor opslag en transport

tafelwagen

- draagvermogen 250 kg
- Met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- met 2 houten legborden, staande beugel
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal (gelast)
- 1 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 125 mm

- met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | constructies | geen |
| type wagen | etagewagen | elektrisch geleidend | nee |
| draagvermogen | 250 kg | uitrichting duwbeugel | hoog |
| lengte laadvlak | 985 mm | in-/uitklapbaar | nee |
| breedte laadvlak | 590 mm | wielen aantal/soort | 1 zwenk- en 2 bokwielen |
| etages aantal | 2 stuks | banden | rubber |
| materiaal etage(s) | hout | diameter wiel | 125 mm |
| draagvermogen etage | 80 kg | wiellager | kogellager |
| etage(s) uitrusting | stalen frame | wieluitrusting | zwenkwielen met EasySTOP |
| etage-inrichting | recht | wielstand | rechthoekig |
| wagen uitrusting | 2 houten legborden, staande beugel | oppervlak | m. poedercoating |
| hoogte | 1010 mm | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| materiaal | staal | garantie | 12 jaar |
| materiaal verwerking | gelast | duwbeugel aantal | 1 stuks |
| euronorm | nee | gewicht | 34 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 203396 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |

