

## RAU

### laden-onderbouw voor werkbank

hoogte x breedte x diepte 545 x 480  
x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal  
met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs,  
front van staal met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw



# RAU.



Artikelnummer: 222110

## RAU Laden-onderbouw

### praktische aanvulling op de werkbank

laden-onderbouw voor werkbank

- hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm
- 2 lade(n)
- laden hoogte 1x120 mm/1x360 mm/1xhangmappen
- laden breedte x diepte 390 x 560 mm
- ladegeleider 90 %
- draagvermogen per lade 35 kg
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	accessoire	sluitsysteem	centrale vergrendeling
voor tafeltipe	werkbank	materiaal romp	staal

hoogte	545 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	480 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diepte	600 mm	materiaal front	staal
elektrisch geleidend	nee	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal	2 stuks	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
laden aantal x hoogte	1x120 mm/1x360 mm/1xhangmappen	verrijdbaar	nee
ladebreedte	390 mm	garantie	5 jaar
ladediepte	560 mm	levering	voorgemonteerd
draagvermogen lade	35 kg	gewicht	26,31 kg

## Gerelateerde Producten

222118		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 120 - 180 mm, breedte x diepte 390 x 560 mm
222120		lade-indelingsset voor werkbank, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 120 - 180 mm, breedte x diepte 390 x 560 mm
222121		lade-indelingsset voor werkbank, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte x breedte 40 x 390 mm
222122		antislipmat voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 2 x 390 x 560 mm, in zwart