

bott **pc-kast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 650 x 550 mm, 1 afsluitbaar toetsenbordblad, 1 uittreklade voor toetsenbord, 1 kastvak met 1 legbord, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Artikelnummer: 233340



pc-kast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 650 x 550 mm
- 1 afsluitbaar toetsenbordblad, 1 uittreklade voor toetsenbord, 1 kastvak met 1 legbord
- vleugel deur
- 1 niveaus
- draagvermogen per niveau 75 kg
- constructie van staal, gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Technische details





meubeltype	kast	materiaal romp	staal
type kast	pc-kast	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1000 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035

breedte	650 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	550 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	Uittreklade voor toetsenbord, kast	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
edv-uitrusting	1 afsluitbaar toetsenbordblad	verrijdbaar	nee
legborden / schappen aantal	1 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	75 kg	gewicht	37,622 kg
type deur	vleugeldeur		

Gerelateerde Producten

233354		legbord voor pc-kast, breedte 350 mm
233355		set wielen voor pc-kast, voor kastbreedte 650 mm
233356		sokkel voor pc-kast, voor kastbreedte 650 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen