

tafelafroller

snijbreedte 1000 mm, Voor een roldiameter van 300 mm, hoogte x breedte x diepte 425 x 340 x 1150 mm

Artikelnummer: 253678







tafelafroller

- geschikt voor papier
- snijbreedte 1000 mm
- Voor een roldiameter van 300 mm
- snijmachine: afscheurrand
- hoogte x breedte x diepte 425 x 340 x 1150 mm
- draagvermogen 50 kg
- van stalen buis gelakt in blauw

Technische details

type verpakking	snijstandaard	hoogte	425 mm
type afroller	tafelafroller	breedte	340 mm
soort verpakking	handmatig	diepte	1150 mm
geschikt voor (product/materiaal)	papier	verrijdbaar	nee
snijbreedte	1000 mm	materiaal	stalen buis
roldiameter	300 mm	oppervlak	gelakt
draagvermogen	50 kg	kleur	blauw
snijmachine	afscheurrand	gewicht	9,45 kg

Dit past ook bij ...

159389		prikbord, hoogte x breedte 900 x 1200 mm, bord van kurk in bruin, oppervlak: opprikbaar, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig
220871		bureaustoel, synchroonmechanisme met schuifzitting, met in hoogte en breedte verstelbare arMLEUNINGEN met polyurethaan laag, vlakke zitting met bekleding van stof (100% polyester) in antraciet, zitting hoogte x breedte x diepte 410 - 530 x 490 x 390 - 450 mm, rug van gaasweefsel in antraciet, voetkruis van kunststof in RAL9011 grafietzwart, met tapijtrol
227114		papiervernietiger, snijmanier partikels 4x12 mm, snijvermogen tot 12 vel (80g/m ²), volume bak 25 l, veiligheidsniveau: P-4, F-1, O-1, T-4, E-3, hoogte x breedte x diepte 545 x 443 x 273 mm
506187		In hoogte verstelbaar bureau, hoogte x breedte x diepte 685 - 810 x 1600 x 800 mm, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in zilverkleurig