

Scangrip zaklamp MINI LITE A

behuizing van aluminium, Lampen:
OSRAM LED, met draagband en
sleutelhanger, reikwijdte lamp 80 m,
straalhoek 10 °, met Batterij

Artikelnummer: 254567



zaklamp

- ideaal voor inspectie- en montagewerkzaamheden
- diameter x lengte 28 x 102 mm
- behuizing van aluminium
- Lampen: OSRAM LED
- met draagband en sleutelhanger
- brandduur 4,5 h
- reikwijdte lamp 80 m
- straalhoek 10 °
- met Batterij
- compatibel met 3x 1,5V alkaline AAA
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- getest conform ANSI/NEMA FL-1
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	draagband, sleutelhanger
type lamp	zaklamp	materiaal behuizing	aluminium
geschikt voor (gebruik)	inspectie- en montagewerkzaamheden	lengte	102 mm
type lamp	LED	diameter	28 mm
reikwijdte	80 m	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
brandduur	4,5 h	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
lichtstroom	100	certificering	getest conform ANSI/NEMA FL-1
dimbaar	nee	garantie	3 jaar
afstralhoek	10 °	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
spanningsverzorging	Batterij	gewicht	0,07 kg
batterijtype	3x 1,5V alkaline AAA		