

PAVOY

ladekast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1800 x 1000 x 500 mm, 22 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 401425



PAVOY Ladekast Basis

met enkelvoudig uittrekelement

ladekast





- hoogte x breedte x diepte 1800 x 1000 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- 22 lade(n)
- draagvermogen per lade 15 kg
- laden op glijlagers, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating

- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	uittrekbare lade	80 %
type kast	ladekast	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal	plaatstaal	oppervlak front	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	uittrekblokkering	ja
hoogte	1800 mm	afsluitbaar	ja
breedte	1000 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	500 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	lades	greep	greeplijst
laden aantal	22 stuks	verrijdbaar	nee
fronhoogte 100 mm	10 stuks	uitrusting gedetailleerd	10x100, 12x200
fronhoogte 200 mm	12 stuks	certificering	GS // TÜV
draagvermogen lade	15 kg	garantie	10 jaar
uittrekrail lade	op glijlagers	gewicht	162 kg

Gerelateerde Producten

100226		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronhoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100227		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronhoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100228		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronhoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100229		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronhoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100230		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronhoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100232		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronhoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
527857		etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw