

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 100 kg, banden lucht met geulprofiel, diameter x breedte 220 x 65 mm, naaf lengte 50 mm, velg van kunststof in rood

Artikelnummer: 524938



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 100 kg
- banden lucht met geulprofiel
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 220 x 65 mm
- naaf lengte 50 mm
- velg van kunststof in rood
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	50 mm
bouwmodel	wiel	wielbreedte	65 mm
draagvermogen	100 kg	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
banden	lucht	profieltype	geulprofiel
wiel-ø	220 mm	bandenspanning	2,5 bar
materiaal velg	kunststof	kleur velg	rood
geschikt voor vloertype	glad/oneffen, ruw/oneffen	gewicht	0,85 kg
elektrisch geleidend	nee		

Gerelateerde Producten

985139		slang voor wiel, voor wieldiameter 230 mm, ventiel hoekig, in zwart
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken