

## palette perdue

en PE régénéré, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 1000 mm, force statique / dynamique 2500 / 800 kg, soubassement 9 pieds, tablette supérieure ajourés

lot 5 pièce



Numéro d'article: 531766

## Palette export/perdue

### sans bordure de sécurité

palette perdue





- en PE régénéré
- hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 1000 mm
- force statique / dynamique 2500 / 800 kg
- préhension Sur tous les côtés
- soubassement 9 pieds
- tablette supérieure ajourés
- empilable pour gain de place
- Résistant à la température -10 °C à +60 °C
- poids 6,5 kg

## Détails techniques

type d'emballage	palette	soubassement	9 pieds
type de palette	palette perdue	convient pour aliments	non
hauteur	150 mm	résistance à la température	-10 °C à +60 °C
longueur	1200 mm	longueur de charge	900 mm
largeur	1000 mm	largeur de charge	700 mm
capacité de charge statique	2500 kg	charge dynamique	800 kg
matériau	PE régénéré	bordure de sécurité	non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	oui

revêtement extérieur	ajourés	Poids	6,5 kg
gerbable	oui		

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diablo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm