

**C+P**

## **venster-schuifdeurkast**

**ERGO**

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1600 x 500 mm, 8 niveaus met Stalen bodem, met scheidingswand, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

# ERGO



**Artikelnummer: 532127**



## **C+P Gereedschaps- en materiaalkast ERGO**

### **met schuifdeuren met zichtvenster**

venster-schuifdeurkast



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1600 x 500 mm
- gelaste staalconstructie
- plaatstaalconstructie
- schuifdeur met venster
- zichtvenster van 3 mm dik acrylglas
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en kogelgelagerde speciale rollen
- 8 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met scheidingswand

- met beugelgreep
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie



## Technische details

|                             |                        |                               |                  |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| meubeltype                  | kast                   | sluitsysteem                  | drukcilinderslot |
| type kast                   | werkplaatskast         | onderbouw                     | sokkel           |
| type deur                   | schuifdeur met venster | materiaal                     | plaatstaal       |
| hoogte                      | 1950 mm                | in hoogte verstelbaar legbord | 15 mm            |
| breedte                     | 1600 mm                | oppervlak legbord             | verzinkt         |
| diepte                      | 500 mm                 | scheidingswand                | ja               |
| kast uitrusting             | legborden              | greep                         | beugelgreep      |
| legborden / schappen aantal | 8 stuks                | afsluitbaar                   | ja               |
| legbord-/niveautype         | Stalen bodem           | verrijdbaar                   | nee              |
| draagvermogen legbord       | 70 kg                  | certificering                 | GS // TÜV        |
| elektrisch geleidend        | nee                    | garantie                      | 5 jaar           |
| oppervlak romp              | gemoffeld              | gewicht                       | 117,08 kg        |
| oppervlak front             | gemoffeld              |                               |                  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 230287 |  | PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 532129 |  | Stalen bodem voor venster-schuifdeurkast, breedte x diepte 1600 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 146393 |  | magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch   |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw   |
| 664077 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden |