




Mobile Absperrungen

- Euro 1- Schrankenzaun
- entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
- Hohe Stabilität und wenig Gewicht durch optimalen Materialeinsatz
- Prüfnummer: 333/04K
- aus schlagfestem Kunststoff mit hochwertiger Folierung, B 2000, H 1000 mm
- Für das Aufstellen der Schrankenäune sind Fußplatten erforderlich - siehe Zubehör
- integrierter Tragegriff für leichtes Handling
- Größere Werbefläche zur Anbringung z.B. eines Logos
- seitlich durchgehende Standrohre sorgen für hohe Stabilität



Bakenleuchte für Schrankenbäume mit Adapter, Bestell-Nr. 257-719-J0

Der Euro-1 Schrankenzaun ist nach den Anforderungen der TL Absperrschranken inkl. Absturzicherung geprüft.



Typ	Farbe	Ausführung	Bestellnummer
① 33420K	rot/weiß	ohne Leuchtenadapter	249-309-J0
② 33420KA	rot/weiß	mit Leuchtenadapter	249-310-J0
③ 33420K-G	gelb/schwarz	ohne Leuchtenadapter	249-311-J0
④ 33420KA-G	gelb/schwarz	mit Leuchtenadapter	249-312-J0

Gleich mitbestellen

Fußplatte für Euro-1-Schrankenzaun, Bestell-Nr. 249-314-J0

Lager- und Transporttraverse, Bestell-Nr. 249-313-J0

NEU



mit Holzbelag

Grabenbrücken

- schnell und mobil einsetzbar
- ideal für vorübergehende Gräben oder Schächte
- Seitengeländer mit rot-weiß-rotten Reflektorstreifen
- Geländer können für den platzsparenden Transport umgelegt werden
- entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung
- Breite: ca. 1070 mm, Länge 2200 mm inkl. Auffahrampen
- wahlweise mit Holzbelag oder rutschsicherem Alu-Tränenblech



mit Tränenblech und Sicherheitsgeländer

Aluminium

Typ	20251	20271	20281	20281-S
Ausstattung	mit rutschfestem Holzbelag, Seitengeländer, Auffahrrampe	mit Aluminium-Tränenblech-Belag (4/5 mm), Seitengeländer, Auffahrrampe	mit Aluminium-Tränenblech-Belag (3/4 mm), Seitengeländer, Auffahrrampe und Tragegriffe	mit Aluminium-Tränenblech-Belag (3/4 mm), Sicherheitsgeländer, Auffahrrampe und Tragegriffe
Traglast [kg/m²]	150	200	200	200
Bestellnummer	257-715-J0	257-716-J0	257-717-J0	257-718-J0