

ZARGES

Fahrgerüst Z600 S-PLUS

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,45 m,
Gerüsthöhe 3,75 m, Breite x Tiefe
2500 x 750 mm, Standhöhe 2,45 m,
Bühne Breite x Tiefe 2500 x 600 mm,
Gerüst aus Leichtmetall

Artikelnummer: 139461



ZARGES Fahrgerüst Z600 S-PLUS

mit Auslegern

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,45 m
- Gerüsthöhe 3,75 m, Breite x Tiefe 2500 x 750 mm
- Standhöhe 2,45 m, Bühne Breite x Tiefe 2500 x 600 mm
- Bühnen im Abstand von 2 m
- Geländer
- Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
- Gerüst aus Leichtmetall
- Aufbau schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
- Gerüstgruppe 3
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- Gewicht 133 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Tiefe	750 mm
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	Geländer
Material Gerüst	Leichtmetall	Sicherheitsausstattung Gerüst	4 Ausleger für sicheren Stand
Gerüsthöhe	3,75 m	Gerüstgruppe	3
Standhöhe	2,45 m	Aufbau	schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
Arbeitshöhe	4,45 m	klappbar	nein
Breite Bühne	2500 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	600 mm	Geländer	ja
Abstand Bühnen	2 m	Norm	gemäß DIN EN 1004
Breite	2500 mm	Gewicht	133 kg