

Hymer Anlegeleiter SC 40

12 profilierte Sprossen, Holmlänge
3,47 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 147618



HYMER



Hymer Anlegeleiter SC 40

Anlegeleiter

- 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,87 m
- Holmlänge 3,47 m
- Sprossen Breite 300 mm
- Breite 355 mm
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 6,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausführung	einteilig
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Länge Holm	3,47 m	Nutzung	einseitig
Arbeitshöhe	3,87 m	klappbar	nein
Sprossen Anzahl	12	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Breite Sprossen	300 mm	Norm	DIN EN 131
Breite	355 mm	Garantie	10 Jahre
Breite innen	300 mm	Gewicht	6,4 kg
Breite Quertraverse	0,697 m		

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 25 kg
231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehtleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehtleiter, aus Aluminium
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehtleiter
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 150 kg