

ZARGES

Anlegeleiter

Alto L

20 profilierte Sprossen, Holmlänge
5,85 m, aus Leichtmetall

Artikelnummer: 219770



ZARGES Sprossen-Anlegeleiter Alto L

die kompakte Lösung

Anlegeleiter

- 20 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,6 m
- Holmlänge 5,85 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Breite 350 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Quertraverse am Holmende
- aus Leichtmetall
- Gewicht 11,5 kg
- Gemäß DIN EN 131

Technische Details

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Steigtechnik | Anlegeleiter | Leiter Ausführung | einteilig |
| Material | Leichtmetall | Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt |
| Holmlänge | 5,85 m | Unterbau | Quertraverse |
| Arbeitshöhe | 6,6 m | Nutzung | einseitig |
| Sprossen Anzahl | 20 | klappbar | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Sprossen | fahrbar | nein |
| Tiefe Sprossen | 30 mm | Treppengängig | nein |
| Breite | 350 mm | Norm | DIN EN 131 |
| Breite Quertraverse | 0,99 m | Gewicht | 11,5 kg |