

## VARIOfit Griffroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 610 x 455 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP

Artikelnummer: 222007



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Griffroller

### mit einer Hand leicht zu bewegen

Griffroller

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 455 mm
- Höhe x Länge x Breite 940 x 910 x 500 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 125 mm
- mit Gummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Felge	Kunststoff
Rollertyp	Griffroller	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Euronorm	nein	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenlänge	610 mm	Höhe	940 mm
Ladeflächenbreite	455 mm	Länge	910 mm
Material Plattform	Holz	Breite	500 mm
Etagen Anzahl	2 Stück	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Garantie	12 Jahre
Lenkstange	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	16 kg
Bereifung	Gummi		

## Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße