

## Lakape Sichtlagerkasten Eco

Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 164 /  
150 mm, Aus Polypropylen in grau

VE 25 Stück

Artikelnummer: 531025



## Lakape Sichtlagerkasten Eco

besonders geeignet für Rollenbahnen

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 164 / 150 mm
- Aus Polypropylen in grau
- Gleiche Größen stapelbar
- Rollenbahngeeignet

### Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	rollenbahngeeignet	ja
elektrisch leitend	nein	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	75 mm	Gefahrstoffeeignung	nein
Breite	105 mm	Farbe	grau
Tiefe	164 mm	Größe	2 - HxBxT 75x105x164/150 mm
Bodentiefe	150 mm	Gewicht	2 kg
Material	Polypropylen		





### Zubehör

531066



Etikett, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 75 x 105 mm, in weiß

## Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau