



Omschrijving: De rubberen tule is zeer eenvoudig te gebruiken. De installatie vereist geen gereedschap dus minder arbeidskosten. Het "pushout" membraam is een permanente afdichting tot het moment van invoer van een kabel of leiding. Geschikt voor gaten in materialen van 0,5 tot 4 mm dikte.

Materiaal: EPDM halogeenvrij.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +110°C.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 67.

H	H1	Metrisch	Diameter	Kabel-diameter (mm)	Gatdi- ameter (mm)	Ver- pakking- seen- heid.	Catalog- Number
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50