

▶▶▶ Ultrahelle LED-Hochleistungstaschenlampe mit Boost-Funktion

Kompakt und robust in kleinstem Gehäuseformat für maximale Beanspruchung – überall der passende Begleiter!

Diese leistungsstarke Leuchte erreicht eine Lichtleistung von 3300 Lumen und eine Leuchtweite von über 250 Metern und besticht durch Funktionalität, Leistung, Bedienung und Kompaktheit. Mit einer Gesamtlänge von nur 10 cm weist sie die ideale Griffgröße auf. Ob im privaten oder professionellen Bereich – die Einsatzmöglichkeiten sind äußerst vielfältig. Die Bedienung durch den Frontschalter am Lampenkopf macht die Handhabung ausgesprochen nutzerfreundlich.

- integrierter Ladezustandsindikator
- Power Modus mit maximaler Leuchtkraft
- integrierter Überhitzeschutz
- mit 2 Akkugrößen betreibbar: 1x 26650 (inklusive) oder 1x 18650 (optional, inklusive Spacer), ladbar über Micro-USB-Ladebuchse
- schmutz- u. wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- u. schlagfestes Aluminium-Gehäuse, IPX4 Schutz
- Leuchtweite über 250 m
- ideale Größe für die Hand
- 5 Modi: 3% Modus + 10% Modus + 40% Modus + 100% Modus + Stroboskop
- 3 Osram P9 10W LEDs + Spezial-Linse

▶▶ **1x 26650 Akku inklusive!**

NEU!



▶▶ **Extreme Leuchtkraft!**

▶▶ **Verpackt im attraktiven Geschenkkarton!**



Bezeichnung	Artikel-Nr.
XCell Hochleistungstaschenlampe Bullworker L3300	147429

Quality made for you!