

Artikelnummer: 151928

Kurzbeschreibung: 10,8 V 2- Gang Akku- Bohrschrauber

Langbeschreibung: 2- Gang Akku- Bohrschrauber[ul]10,8 V/ 1,5Ah
Li- Ion- Akku, 10 mm 1- tlg. Schnellspannbohrfutter mit
Spindelarretierung, Vollmetall- Planetengetriebe, LED-
Arbeitsleuchte, 20+1- stufige Drehmomentvorwahl, großflächige Griff-
und Schaltergummierung, Magnetbithalter, Gürtelclip[/ul]

Technische Daten:[ul]Leistung: 10 V Kapazität: 1,5 Ah Akku: 2x Li- Ion 2 Gänge
Leerlaufdrehzahl: 0- 315/ 0 - 1.200 U/ min. Bohrleistung (Holz/ Metall): 25/ 10mm
Drehmoment (weich/ hart): 14/ 27 Nm Drehmomentstufen: 20 +1 Ladezeit: ca. 30 Min.
Aufnahme: 10 mm Metall- Schnellspannb. Gewicht (netto): 1,7 kg (inkl. Akku)[/ul]

Hersteller: Stanley Black & Decker Deutsch

EAN: 5035048360446

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 21052002

