



✓ Installation ✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Mik-D/D-PVC 2 x 0,22 qmm

doppelter Wendelschirm
Bestell-Nr. 58D202209

Verwendung / Beschreibung

Für Bühne, Veranstaltungen, Studioanwendungen. Die doppelte Wendelabschirmung lässt keinen Raum für Einstreuungen! Die PE-Aderisolation bewirkt eine niedrige Kapazität, der Soft-PVC Mantel ist geschmeidig und kälteresistent. Für Festinstallationen bieten wir diese Type auch in FRNC an.



Variantendaten

Außen-Ø	ca. 6,30 mm
Gewicht	57,0 kg/km
Cu-Gewicht	19,0 kg/km

Aufbau / Audio

Leiter	Cu.-Litze, blk.
Leiteraufbau	28 x 0,10 mm mm
Leiterquerschnitt	0,22 qmm
Aderanzahl	2
Aderisolation	PE
Gesamtschirm	2 x Cu.-Wendelschirm, blk., gegenläufig
Außenmantel	Soft-PVC
Außenmantelfarbe	schwarz
Abmessung	2 x 0,22 qmm

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich	ruhend: -30 °C bis +70 °C bewegt: -15 °C bis +70 °C
Biegeradius	> 10 x Außen-Ø
Betriebskapazität A/A	ca. 58 pF/m
Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	1.200 V

Aufmachung

Ringe, Spulen, Trommeln

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH

Mühlweg 6, 85095 Denkendorf

Tel.: 08466 - 9404-0

E-Mail: info@kabeltronik.de

 **kabeltronik**®