

Mechanical characteristics

cable group

assembly code
centre conductor
outer conductor

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung

RoHS konform

- (a) G30:
- (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
- (c) LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
- (a) C2731
solder / Löt
Crimp



Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

- (b) Cu1Ni2Au1.27
NiP-Au
NiP-Au (d)
Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

d c b a	22486 21948 19564 17233	18.01.11 18.06.10 16.01.08 24.11.05	MA GB MA MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	29.11.	BJ		
				gepr./appr.	29.11.04	MA	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner	
				5:1	R-SMA Straight Plug R-SMA-Kabelstecker			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		
					K	J01150R0051	 Maße/dimensions: mm	
				And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Original: DIN A4
					Ersatz für/ replaces			