



NEUHEIT

FUNK TÜRSPRECHANLAGE 1-FAMILIENHAUS

Drahtlose Türsprechanlage mit einfacher Bedienung und ausgezeichnete Sprachqualität

Die Außenstation ist batteriebetrieben und die Innenstation kann an jeder Steckdose mit beigefügtem Stecker-Netzteil betrieben werden.

- Keine Kabelverlegung erforderlich - sofort betriebsbereit
- Duplex Kommunikation (Sprechen wie beim Telefon)
- Funk-Reichweite bis zu 100m (Freifeld)
- Codiert für maximale Übertragungs- und Störsicherheit (Frequenz 868 MHz)
- Erweiterbar auf jeweils 2 Innen- und Außenstationen

AUSSENSTATION (Farbe weiß)

- Aufputzmontage
- Gesamthöhe nur 25 mm (inkl. Wandhalter)
- Wahlweise Batteriebetrieb mit 3x 1,5 Volt Typ AAA Alkaline (nicht im Lieferumfang) ODER Kabelanschluss an vorhandenen 8-24 Volt DC Klingeltrafo
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Batterie-Lebensdauer ca. 1 Jahr
- Maße: 80 x 80 x 23 mm

INNENSTATION (Farbe weiß)

- Optische Klingelanzeige
- 16 Klingelmelodien auswählbar
- Klinge-Lautstärke einstellbar
- Inkl. Stecker-Netzteil 5 Volt DC / 1 A
- Batteriekontrolle für Außenstation
- Maße: 80 x 80 x 23 mm

LIEFERUMFANG

- 1x Funk-Außenstation mit Wandhalter
- 1x Funk-Innenstation mit Standfuß und Netzadapter
- 1x Aufkleber für Namen
- 1x Klebepad für Standfuß
- 4x Schraube und Dübel
- 1x Betriebsanleitung

ADF-210



- 16 TÖNE
- BIS 100m
- DUPLIX



ADF-210

TECHNISCHE DATEN

MODELL	ADF-210	Art-Nr. 41233
LIEFERUMFANG	1x Außenstation, 1x Innenstation, 1x Standfuß, 1x Netzadapter, Montagematerial, 1x Betriebsanleitung	
GERÄT	je 80 x 80 x 23 mm (ohne Standfuß bei Innenstation)	
VERPACKUNG	150 x 90 x 120 mm (B x H x T) • 340 g	
VE	10 Sets • 470 x 175 x 405 mm • 4,3 kg	
STROMVERSORGUNG	Außenstation: wahlweise Batteriebetrieb 3x 1,5V Typ AAA Alkaline (nicht enthalten) oder Kabelanschluss an vorhandenen 8-24 Volt DC Klingeltrafo • Innenstation: über Stecker-Netzteil 5 Volt DC/1A	
ZUSATZ-INFO	Bis 100 Meter (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109132744	